

Ohmmètre, Type: RESIST



Données de commande

N° commande	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Ohmmètre compact et maniable SAFE-STAT avec deux réglettes en laiton et possibilités de connexion d'électrodes externes **pour la mesure de résistances de surface, de fuite et de continuité suivant CEI 61340**. Grâce aux électrodes parallèles intégrées sur le dessous, il suffit de poser l'appareil sur la zone à mesurer.

Livraison:

Avec câble de masse, trousse et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Pile 9 V 081561 réf. 6LR61.

Etalonnage: Prix sur demande

Plage de mesure: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Erreur admissible: ± 1 décade

Tension de mesure: 100 V

Longueur: 130 mm

Largeur: 70 mm

Hauteur: 27 mm

Description technique

Hauteur	27 mm
---------	-------

Poids	217 g
Tension de mesure	100 V
Longueur	130 mm
Largeur	70 mm
Plage de mesure	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Erreur admissible	± 1 décade
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Type de pile	Bloc 9 V
Nombre de piles incluses	1
Étalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Ohmmètre

Accessoires

Électrode ronde	473346
Piles alcalines au manganèse Format international 6LR61	081556 6LR61