

Ohmmètre, Type: KOMBI



Données de commande

N° commande	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Ohmmètre compact et maniable SAFE-STAT avec deux réglettes en laiton et possibilités de connexion d'électrodes externes **pour la mesure de résistances de surface, de fuite et de continuité suivant CEI 61340**. Grâce aux électrodes parallèles intégrées sur le dessous, il suffit de poser l'appareil sur la zone à mesurer. Grâce au **testeur de bracelet intégré permettant de contrôler la mise à la terre de personnes** via le bracelet antistatique et le câble de mise à la terre, l'appareil de mesure pratique SAFE-STAT Kombi-Meter est idéal pour le contrôle rapide de postes de travail EPA, la mise à la terre de personnes, etc.

Livraison:

Avec câble de masse, trousse et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Pile 9 V 081561 réf. 6LR61.

Étalonnage: Prix sur demande

Plage de mesure: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Erreur admissible: $\pm 1/2$ décade

Tension de mesure: 100 V

Plage de mesure testeur de bracelet: 0,75 - 35 M Ω

Erreur admissible testeur de bracelet: $\pm 10 \%$

Tension de mesure testeur de bracelet: 15 V

Description technique

Erreur admissible	±1/2 décade
Largeur	65 mm
Plage de mesure testeur de bracelet	0,75 - 35 MΩ
Longueur	130 mm
Poids	180 g
Plage de mesure	10 ³ - 10 ¹² Ω
Erreur admissible testeur de bracelet	±10 %
Tension de mesure testeur de bracelet	15 V
Tension de mesure	100 V
Hauteur	27 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	1
Type de pile	Bloc 9 V
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Étalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Ohmmètre

Accessoires

Électrode ronde	473346
Piles alcalines au manganèse Format international 6LR61	081556 6LR61