

**Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/4mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 225615 50/4   |
| GTIN             | 2050001929945 |
| Classe d'article | 250           |

**Description****Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

**Description technique**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ø dents $D_c$                        | 50 mm                |
| Plaquette adaptée                    | WNMU 0806..          |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$ | 8 mm                 |
| Ø fixation                           | 22 mm                |
| Vis pour plaquette                   | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Longueur totale $L_{\text{tot}}$     | 40 mm                |
| Nombre de dents Z                    | 4                    |
| Type de queue                        | avec alésage         |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Angle d'attaque $\kappa$ | 90 degré         |
| Application de fraisage  | Tréflage         |
| Application de fraisage  | Dressage         |
| Arrosage interne         | oui              |
| Type de produit          | Fraise à dresser |

---

## Accessoires

|                |        |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 229700 |
|----------------|--------|