

Garant GRIDLINE

Matériel de compartimentage pour armoire à outils 7S, 26×24G, Type: 1000/7S**Données de commande**

N° commande	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Classe d'article	9GB

Description**Exécution:**

Matériel de compartimentage pour 5 tiroirs de l'armoire à outils 7S. Composé de cuvettes bacs GARANT avec séparations enfichables et parois de séparation à fentes avec rebords et cloisons emboîtables.

Adapté(s) pour:

Armoire à outils 7S GARANT GridLine 931125 réf. 1000/7S.

Livraison:

20 cuvettes bacs GARANT GridLine, 70 séparations enfichables GARANT GridLine, 9 parois crantées GARANT GridLine, 4 paires de parois crantées latérales GARANT GridLine, 40 cloisons emboîtables GARANT GridLine.

Surface utile de tiroir en G: 26×24

Description technique

Surface utile de tiroir en G	26×24
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Compartimentage des tiroirs

Accessoires

Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 150 mm	951580 150
Séparations enfichables pour cuvettes bacs Jeu de 10 pièces Type C	951275 C
Cuvettes de 25 mm de haut 1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Cloisons emboîtables, largeur 8G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951781 75
Cloisons emboîtables, largeur 10G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951801 100
Séparations enfichables pour cuvettes bacs Jeu de 10 pièces Type B	951275 B
Parois de séparation à fentes Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 150 mm	951530 150
Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951580 75
Cuvettes de 25 mm de haut 1K Largeur × profondeur en G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Cloisons emboîtables, largeur 10G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951801 125
Cloisons emboîtables, largeur 8G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951781 100
Parois de séparation à fentes Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951530 100
Parois de séparation à fentes Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951530 125
Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951580 100
Cuvettes de 25 mm de haut 1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Cloisons emboîtables, largeur 3G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951731 75
Cloisons emboîtables, largeur 12G Pour hauteur frontale de tiroir 150 mm	951821 150
	951580 125

Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm

Parois de séparation à fentes Profondeur 24G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm

951530 75

Cloisons emboîtables, largeur 6G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm

951761 75

Cloisons emboîtables, largeur 8G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm

951781 125