

Micromètre digital avec pointe de mesure, Plage de mesure: 0-20mm



Données de commande

N° commande	421687 0-20
GTIN	4059192058708
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un **affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires**, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Lecture	0,001 mm
Lecture	0,00005 pouce
Erreur admissible	4 μm
Hauteur des chiffres affichage LCD	10 mm



Etalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1
Pas de broche	0,5 mm
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
EtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100