

Garant**Tool24 Smartline – Armoire verticale équipée de porte-outils, Pour queues d'outils: HSK50****Données de commande**

N° commande	979101 HSK50
GTIN	4062406134051
Classe d'article	9SA

Description**Exécution:**

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d'une fermeture centrale (utilisation comme déverrouillage d'urgence). Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l'avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées. Les rallonges verticales sont équipées d'une sécurité individuelle. L'ouverture automatique des rallonges permet d'accéder rapidement aux outils.

- **Stockage d'outils pré-réglés.**
- **Uniquement possible en association avec un système Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Avec 14 configurations différentes (divers porte-outils SA, VDI, C, HSK).**
- **Avec 24 rails porteurs.**
- **Pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.**
- **Charge pour une répartition uniforme par tiroir : 600 kg.**
- **Charge maximale de l'armoire verticale : 2400 kg.**
- **Système de fermeture pour déverrouillage d'urgence.**

Utilisation:

Système de distribution d'outils automatique pour le rangement et la gestion d'outils et d'articles de type C.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les armoires verticales imposent des exigences accrues pour les surfaces, étant donné que les tiroirs roulent directement sur le sol! Le client doit impérativement respecter les conditions suivantes concernant le lieu d'installation:

- **Tolérance de planéité suivant DIN 18202 pour les sols finis.**
- **Angularité de 2 millimètres max. sur une longueur de mesure de 1 mètre.**
- **La surface doit présenter une charge admissible suffisante.**
- **Surface lisse.**

Les systèmes sont prévus pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrés pour éviter tout basculement.

Ces armoires verticales ne peuvent être combinées qu'en association avec un système Tool24 Smartline Master Unit 979001 S11M ou 979001 S11M-EN, un système Tool24 PickOne Master Unit 979201 DE ou 979211 EN et un système Tool24 Locker Master Unit 979300 DE ou 979310 EN.

Description technique

Nombre de porte-outils 970130	24
Nombre de logements d'outils	336
Largeur tiroirs à rallonge verticale	155 mm
Profondeur	750 mm
Largeur	717 mm
Poids	320 kg
Entre axe (A)	76 mm
Nombre de rallonges	4
Hauteur utile rallonge verticale	1750 mm
Hauteur	2000 mm
Charge admissible rallonge verticale	600 kg
Série	Tool24 Smartline
Charge admissible corps d'armoire intérieur	2400 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Système de sortie de marchandises

Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils
HSK50

970130 HSK50