



Micromètre digital pour mesure de gorges i-wi, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	421695 0-25
GTIN	4059192058883
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un **affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires**, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

Broche fixe. **QUICK DRIVE** avec **pas de broche de 5 mm** par tour.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Lecture	0,00005 pouce
Hauteur des chiffres affichage LCD	10 mm
Lecture	0,001 mm

Étalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	4 µm
Pas de broche	5 mm
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	Norme usine
Interface	Système radio i-wi MAHR
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100