



Micromètre digital pour mesure de gorges, Plage de mesure: 75-100mm



Données de commande

N° commande	421685 75-100
GTIN	4059192058593
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un **affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires**, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

Broche fixe. **QUICK DRIVE** avec **pas de broche de 5 mm** par tour.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Description technique

Lecture	0,00005 pouce
Hauteur des chiffres affichage LCD	10 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Etalonnage	B2

Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	5 µm
Nombre de piles incluses	1
Pas de broche	5 mm
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100