

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil ProCORE, ID fabricant: GSB1860PRO****Données de commande**

N° commande	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch** pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais**.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage et embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1860PC), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible.

**Livraison:**

Avec **2x batteries Li-Ion ProCORE 18 V 4,0 Ah**, chargeur et L-BOXX.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv.  
Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Emballage: Valise (L-Boxx)  
 Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V  
 Référence fabricant: GSB 18V-60C  
 Capacité de la batterie: 4 A·h  
 Tension de la batterie: 18 V  
 Type de moteur: Moteur sans balais  
 Couple max. doux: 31 N·m  
 Couple max. dur: 60 N·m

## Description technique

Couple max. dur	60 N·m
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Type de moteur	Moteur sans balais
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	8 m/s <sup>2</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Emballage	Valise (L-Boxx)
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Couple max. doux	31 N·m
Référence fabricant	GSB 18V-60C
Utilisation type	Strong
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1900 min <sup>-1</sup>
Capacité de la batterie	4 A·h
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion

---

## Accessoires

Batterie Li-ion ProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073856 C18

Kit de base batterie ProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073863 C18