

**Garant****ECHELLE MOBILE, Nombre de marches: 13****Données de commande**

N° commande	935800 13
GTIN	4062406134242
Classe d'article	91B

**Description****Exécution:**

Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support Easyfix. Avec 2 roulettes autobloquantes, Ø 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l'extrémité supérieure.

**Coloris:**

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Chaque échelle est un **modèle spécial.**

La **hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.**

Longueur échelle: 3,5 m

Hauteur de travail env.: 4,4 m

Hauteur de fixation maximale à la verticale: 3,67 m

Pour hauteur de rayonnage: 3000 mm

Amplitude au sol: 0,6 m

Porte-à-faux: 1,4 m

**Description technique**

Hauteur de fixation maximale à la verticale	3,67 m
Poids	13,24 kg
Longueur échelle	3,5 m
Amplitude au sol	0,6 m
Nombre de marches	13
Hauteur lisse	25 mm
Largeur montant	73 mm
Hauteur d'étage	235 mm
Porte-à-faux	1,4 m
Hauteur de travail env.	4,4 m
Pour hauteur de rayonnage	3000 mm
Type de produit	Echelles de rayonnage

## Accessoires

Tube en aluminium anodisé, 3000 mm de long Type 1	935810 1
Support avec butée d'extrémité Type L	935812 L
Revêtement de marche GripStep pour taille d'échelle 13	935820 13
Support intermédiaire pour tube en aluminium Type 1	935811 1
Support avec butée d'extrémité Type R	935812 R