

**Garant****ECHELLE MOBILE, Nombre de marches: 11****Données de commande**

N° commande	935800 11
GTIN	4062406134235
Classe d'article	91B

**Description****Exécution:**

Echelle mobile pour montage sur des rayonnages. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'échelle prend peu de place. Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Avec support Easyfix. Avec 2 roulettes autobloquantes, Ø 80 mm. Mécanisme de roulement silencieux sur l'extrémité supérieure.

**Coloris:**

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Chaque échelle est un **modèle spécial.**

La **hauteur de fixation maximale à la verticale doit toujours être indiquée.**

Longueur échelle: 2,95 m

Hauteur de travail env.: 3,95 m

Hauteur de fixation maximale à la verticale: 3,11 m

Pour hauteur de rayonnage: 3000 mm

Amplitude au sol: 0,6 m

Porte-à-faux: 1,2 m

**Description technique**

Longueur échelle	2,95 m
Poids	11,5 kg
Amplitude au sol	0,6 m
Hauteur de fixation maximale à la verticale	3,11 m
Nombre de marches	11
Hauteur lisse	25 mm
Hauteur d'étage	235 mm
Largeur montant	73 mm
Porte-à-faux	1,2 m
Hauteur de travail env.	3,95 m
Pour hauteur de rayonnage	3000 mm
Type de produit	Echelles de rayonnage

## Accessoires

Support avec butée d'extrémité Type R	935812 R
Support avec butée d'extrémité Type L	935812 L
Revêtement de marche GripStep pour taille d'échelle 11	935820 11
Support intermédiaire pour tube en aluminium Type 1	935811 1
Tube en aluminium anodisé, 3000 mm de long Type 1	935810 1