

Garant GRIDLINE

## Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes, pour hauteur d'armoire: 900/1000mm



### Données de commande

N° commande	940501 900/1000
GTIN	4062406134273
Classe d'article	9GI

### Description

#### Exécution:

Les kits complets contiennent tous les composants nécessaires au montage de l'éclairage intérieur des armoires GridLine. Lampes à LED fournies en 2 longueurs (570 mm et 870 mm). Connecteurs protégés contre toute inversion de polarité. La puissance absorbée dépend du nombre de lampes à LED du kit.

**Lampes:** Avec angle de rayonnement de 30° pour un éclairage sans reflets. Aimants intégrés pour un positionnement libre à l'intérieur de l'armoire. Tension nominale 24 V/c.c., puissance env. 6000 K, CRI 80, classe d'énergie A+.

Lampes à LED de 870 mm de long: Puissance absorbée 8,5 W; flux lumineux 437 lm.

Lampes à LED de 570 mm de long: Puissance absorbée 5,5 W; flux lumineux 676 lm.

**Bloc d'alimentation:** Spécialement conçu pour les applications d'éclairage à LED. Protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et la surchauffe (auto-recovery).

Connecteur industriel 928491 réf. 3 monté côté entrée.

Tension d'entrée 90 – 305 V/c.a.; tension de sortie 24 V/c.c.; courant de sortie 2,5 A; puissance 60 W; IP67.

**Interrupteur:** L'éclairage s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte. Unité déjà câblée pour un montage aisé.

**Rail d'alimentation électrique:** Le système intelligent de gestion des câbles permet une fixation variable en hauteur des lampes. Montage à l'aide des bandes magnétiques intégrées. Connecteur orientable marqué. Sauf pour les kits 940501.

**Câblage:** Tous les câbles de liaison nécessaires entre les différents composants. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande 928640 réf. DE/2. Nombre et type de câbles de liaison différent en fonction du kit.

Kits pour l'éclairage latéral de l'intérieur d'une armoire. Les lampes sont fixées sur le côté du corps d'armoire. L'assemblage de 2 lampes permet d'éclairer la hauteur totale de l'armoire. Les kits sont adaptés à nos armoires GridLine et ne peuvent être montés que dans celles-ci.

**Kits de base** pour l'éclairage latéral de l'intérieur d'une armoire.

Le kit d'éclairage intègre des lampes à LED, qui ne peuvent pas être remplacées. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par l'utilisateur final.

**Placement:**

Nombre de lampes 870 mm: 2

**Livraison:**

Lampes à LED, convertisseur, interrupteur, câblage.

**Remarque(s):**

- **Un maximum de 6 lampes de 870 mm de long ou 9 lampes de 570 mm de long peuvent être raccordées à un bloc d'alimentation.**
- **Système non dimmable.**
- **Tous les kits avec fiche Schuko allemande. Pour les autres pays, commander séparément le câble de raccordement adapté 928640.**
- **Montage de l'interrupteur sur les armoires de largeur 20G impossible.**
- **Ne convient pas aux armoires à volets roulants.**
- **Kits uniquement destinés aux armoires à portes battantes.**

## Description technique

Flux lumineux	1350 lm
Puissance absorbée	18 W
Type de fiche, entrée	F
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de produit	Barres d'éclairage

## Accessoires

Câbles adaptateurs pour unités d'éclairage Exécution DE/2	928640 DE/2
---	-------------