

Garant GRIDLINE

## Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G, pour hauteur d'armoire: 900mm



### Données de commande

N° commande	940513 900
GTIN	4062406134471
Classe d'article	9GI

### Description

#### Exécution:

Kit pour un éclairage **ciblé** de l'intérieur d'une armoire. Les lampes sont fixées sous la tablette et raccordées via le rail d'alimentation électriques. Les kits sont adaptés à nos armoires équipées GridLine et ne peuvent être montés que dans celles-ci.

**Kits Extended** pour l'éclairage individuel de l'intérieur d'une armoire.

Les kits complets contiennent tous les composants nécessaires au montage de l'éclairage intérieur des armoires GridLine. Lampes à LED fournies en 2 longueurs (570 mm et 870 mm). Connecteurs protégés contre toute inversion de polarité. La puissance absorbée dépend du nombre de lampes à LED du kit.

**Lampes:** Avec angle de rayonnement de 30° pour un éclairage sans reflets. Aimants intégrés pour un positionnement libre à l'intérieur de l'armoire. Tension nominale 24 V/c.c., puissance env. 6000 K, CRI 80, classe d'énergie A+.

Lampes à LED de 870 mm de long: Puissance absorbée 8,5 W; flux lumineux 437 lm.

Lampes à LED de 570 mm de long: Puissance absorbée 5,5 W; flux lumineux 676 lm.

**Bloc d'alimentation:** Spécialement conçu pour les applications d'éclairage à LED. Protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et la surchauffe (auto-recovery).

Connecteur industriel 928491 réf. 3 monté côté entrée.

Tension d'entrée 90 – 305 V/c.a.; tension de sortie 24 V/c.c.; courant de sortie 2,5 A; puissance 60 W; IP67.

**Interrupteur:** L'éclairage s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte. Unité déjà câblée pour un montage aisé.

**Rail d'alimentation électrique:** Le système intelligent de gestion des câbles permet une fixation variable en hauteur des lampes. Montage à l'aide des bandes magnétiques intégrées. Connecteur orientable marqué. Sauf pour les kits 940501.

**Câblage:** Tous les câbles de liaison nécessaires entre les différents composants. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande 928640 réf. DE/2. Nombre et type de câbles de liaison différent en fonction du kit.

Le kit d'éclairage intègre des lampes à LED, qui ne peuvent pas être remplacées. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par l'utilisateur final.

**Placement:**

Nombre de lampes 870 mm: 2

**Livraison:**

Lampes à LED, convertisseur, rail d'alimentation électrique, interrupteur, câblage.

**Remarque(s):**

- **Un maximum de 6 lampes de 870 mm de long ou 9 lampes de 570 mm de long peuvent être raccordées à un bloc d'alimentation.**
- **Système non dimmable.**
- **Tous les kits avec fiche Schuko allemande. Pour les autres pays, commander séparément le câble de raccordement adapté 928640.**
- **Montage de l'interrupteur sur les armoires de largeur 20G impossible.**
- **Ne convient pas aux armoires à volets roulants.**

---

## Description technique

Puissance absorbée	27 W
Flux lumineux	2020 lm
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de produit	Barres d'éclairage

---

## Accessoires

Câbles adaptateurs pour unités d'éclairage Exécution DE/2	928640 DE/2
---	-------------