



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M18CBLDD-2



Données de commande

N° commande	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Avec moteur sans balais nécessitant peu d'entretien avec couple élevé. **Composants électroniques REDLINK™** – Gestion sûre de la charge avec **protection contre la surcharge** pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion M18 Red, chargeur M12-18C, clip ceinture, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Référence fabricant	M18CBLDD-202C
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 500 min ⁻¹
Poids	1,5 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Utilisation type	Strong
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Couple max. dur	60 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1800 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	52 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Emballage	Mallette de transport
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses

Accessoires

Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18

