

**Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: GLI182200C****Données de commande**

N° commande	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Projecteur de chantier robuste sans fil orientable sur 120°. Commande et réglage individuels via l'**appli Bosch Connectivity**.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Flux lumineux niveau 2	300 lm
Indice de protection IP	IP 64

Référence fabricant	GLI 18-2200C
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	1900 g
Flux lumineux	2200 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV