



## Perceuse-visseuse sans fil, Type: M18FDD2-2



### Données de commande

N° commande 070210 M18FDD2-2

GTIN

Classe d'article 03L

### Description

#### Exécution:

**MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil** Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Modèle de haute qualité FUEL™ avec **moteur POWERSTATE™ sans charbons** pour une efficacité maximale. **Usure minimum** et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent **une durée de vie jusqu'à 2x plus longue** (par rapport à d'autres technologies Li-Ion). **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

#### Avantage(s):

Modèle de haute qualité FUEL™.

#### Livraison:

Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.

Avec 2x batteries Li-Ion Red, chargeur, clip ceinture, HD-Box (valise).

---

## Description technique

Utilisation type	Heavy Duty
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	89 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Type de moteur	Moteur sans balais
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,1 kg
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	2000 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	M18 FDD2
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Couple max. dur	135 Nm
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuses-visseuses

---

## Accessoires

Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Perceuse-visseuse sans fil sans batterie ni chargeur Type M18FDD2-2	070211 M18FDD2-2