

**Disque en fibre XF 733 (CER), Ø 125 mm, Grain: 24****Données de commande**

N° commande	566452 24
GTIN	4018875875926
Classe d'article	56V

Description**Exécution:**

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.

VSM XF 733 offrant une **capacité d'abrasion et une durée de vie maximales** sur les métaux non ferreux et **l'aluminium**. La couche abrasive supplémentaire évite tout encrassement et toute adhérence des copeaux.

Type de grain: **grain de céramique avec revêtement abrasif (STEARAT Plus)**.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le **ponçage de surfaces planes ou incurvées** avec une **flexibilité** optimale.

Description technique

Ø disque	125 mm
Grain	24
Série	XF733
Abrasifs	Grain de céramique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque en fibre

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		