

Garant GRIDLINE

**Armoire verticale à panneau perforé avec portes battantes avec regard,  
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942043 2000
GTIN	4062406135478
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire verticale à panneau perforé en 40x28G

Modèle comme décrit sous le code art. 942033 réf. 2000/4, mais avec **3 panneaux perforés coulissants**. Idéale pour le rangement peu encombrant d'équipements d'élingage et d'élingues.

**Livraison:**

3 bacs pour élingues 942054 réf. 2; 4 supports universels 45° 955590 réf. 75; 4 supports universels 90° 955600 réf. 100x100.

**Coloris:**

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

**Description technique**

Profondeur en G	28
Nombre de panneaux perforés	3
Largeur	1000 mm
Charge admissible rallonge verticale	80 kg

Poids	243 kg
Largeur en G	40
Prof. utile rallonge verticale	635 mm
Hauteur utile rallonge verticale	1690 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	700 mm
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	Panneau perforé-Armoire verticale
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires verticales

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------