

Garant GRIDLINE

Office Station complet, porte battante avec clapet pour imprimante, 3 tiroirs, 2x30x28G, Type: DE



Données de commande

N° commande	948800 DE
GTIN	4062406135515
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production.

Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:

- **Eclairage intégré avec technologie LED.**
- **Interrupteur marche/arrêt pour l'éclairage.**
- **5 prises de type F.**
- **2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. 1400 mm, profondeur utile: 300 mm.**
- **Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l'arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.**
- **Goulotte et passage de câbles intégrés.**
- **Câble de raccordement de 7 m de long.**
- **Ventilateur avec filtre.**

Bâti avec compartiment ordinateur et porte battante verrouillable avec volet d'imprimante.

Armoire à porte battante avec plateau coulissant, largeur utile: 580 mm, profondeur utile: 480 mm. Armoire à porte battante intégrant une réglette de raccordement à 3 prises 250 V / 16 A avec interrupteur marche/arrêt.

Bâti d'armoire à outils avec tiroirs complètement extractibles (charge admissible de 75 kg).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Volets roulants en plastique non configurables en couleur.

Description technique

Profondeur	700 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Poids	342 kg
Largeur	1500 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur	2200 mm
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	2×30×28G
Type de produit	Poste de bureau

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931163 300