

Garant GRIDLINE

**Office Station complet, sous-module vide, Type: DE****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 948805 DE     |
| GTIN             | 4062406135522 |
| Classe d'article | 9GK           |

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production.  
Module support pour Office Station. Construction en acier robuste avec parois arrière et latérales.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Aucun bâti n'est adapté au sous-module.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2200 mm

Largeur: 1500 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur utile des tiroirs: 650 mm

Profondeur utile des tiroirs: 600 mm

Poids: 342 kg

**Description technique**

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 700 mm |
|------------|--------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Hauteur                      | 2200 mm   |
| Poids                        | 342 kg  |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm  |
| Largeur                      | 1500 mm   |
| Largeur utile des tiroirs    | 650 mm  |
| Epaisseur du matériau        | 1,2 mm  |
| Serrure à cylindre           | Cylindre modulaire  |
| Couleurs disponibles         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit              | Poste de bureau   |