

Garant GRIDLINE

## Compartiment imprimante Office Station, porte battante avec volet d'imprimante, 30x28G, Type: 1



### Données de commande

N° commande	948815 1
GTIN	4062406135546
Classe d'article	9GK

### Description

#### Exécution:

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production. Compartiment ordinateur avec porte battante verrouillable avec volet d'imprimante. Armoire à porte battante avec plateau coulissant, largeur utile: 580 mm, profondeur utile: 480 mm.

#### Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

### Description technique

Hauteur	1000 mm
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

## Fiche technique

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	30x28G
Type de produit	Poste de bureau

---

### Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
---------------------------------	-------------