

**Garant****Armoire à rayonnages avec Portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	945003 2000
GTIN	4062406135614
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire à rayonnages en 30×11G. Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.  
Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035.  
Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires à rayonnages GridLine, voir codes art. 944061, 944065.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Largeur en G	30

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	750 mm
Hauteur	2000 mm
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur en G	11
Poids	45 kg
Profondeur	275 mm
Positionnement de la poignée	centre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------