

**Garant****Armoire à rayonnages avec Portes battantes avec regard, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	945003 1000
GTIN	4062406135508
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire à rayonnages en 30×11G. Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.  
Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035.  
Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires à rayonnages GridLine, voir codes art. 944061, 944065.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Hauteur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui

Façades des armoires	Porte battante avec regard
Poids	39 kg
Positionnement de la poignée	haut
Hauteur utile	845 mm
Largeur	750 mm
Largeur en G	30
Profondeur	275 mm
Profondeur en G	11
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------