



Scie cloche universelle sans foret à centrer, Ø de perçage: 44mm



Données de commande

N° commande	788041 44
GTIN	4058546228699
Classe d'article	76G

Description

Exécution:

Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

Utilisation:

Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm².

Remarque(s):

A utiliser sans percussion.

Description technique

Nombre de dents Z	2
Prof. de tronçonnage max.	60 mm
Utilisation	Tuyaux sanit. et de chauffage, projecteurs halogènes
Utilisation avec percussion / sans percussion	Pas de perçage à percussion
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Scies cloche