

Garant**Foret marteau en carbure SDS-plus, Ø×Longueur totale: 30X450mm****Données de commande**

N° commande	789040 30X450
GTIN	4062406135874
Classe d'article	71C

Description**Exécution:**

Tête avec 4 coupes. La **géométrie 4×90°** avec **arêtes spéciales de même hauteur** et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. **Protection de renforcement** de forme **radiale**: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie. Tête robuste en **3 parties**, en carbure, avec pointe de centrage renforcée. Les arêtes latérales robustes soutiennent l'avance, offrant ainsi des performances durables et une précision constante.

Avantage(s):

- **Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.**
- **Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.**
- **La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.**

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal.

Description technique

Ø	30 mm
Longueur totale	450 mm
Longueur hélice	400 mm
Type d'outils	Carbure

Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton