

**Garant****Jeu de forets marteaux en carbure, Ø foret: 5-12mm****Données de commande**

N° commande	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Classe d'article	71C

**Description****Exécution:**

Tête avec 4 coupes. La **géométrie 4×90°** avec **arêtes spéciales de même hauteur** et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. **Protection de renforcement** de forme **radiale**: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie.

**Avantage(s):**

- **Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.**
- **Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.**
- **La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.**

**Utilisation:**

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal.

**Contenu:**

Forets marteaux 789040: 1 de chaque  
Réf. 5; 6; 8, longueur 110 mm;  
réf. 6; 8; 10; 12, longueur 160 mm

Présentation dans: Coffret en plastique

## Description technique

Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

## Accessoires

Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 10X160 mm	789040 10X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 12X160 mm	789040 12X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 8X110 mm	789040 8X110
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 6X110 mm	789040 6X110
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 5X110 mm	789040 5X110
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 8X160 mm	789040 8X160
Foret marteau en carbure SDS-plus ØxLongueur totale 6X160 mm	789040 6X160