

Garant GRIDLINE

**Armoire murale suspendue avec Portes coulissantes en tôle pleine, Largeur en G: 60****Données de commande**

N° commande	943905 60
GTIN	4062406136185
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm. Paroi arrière avec perforations  $\square$  9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée. Passage de câbles sur le dessus de l'armoire. Avec paroi centrale. Tablettes adaptées 943914 réf. 30.

**Livraison:**

Armoire avec tablette et matériel de fixation.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable. Tablettes seules, voir sous le code art. 943914.

**Description technique**

Largeur utile	1450 mm
Hauteur utile	463 mm
Nombre de tablettes	2
Hauteur	600 mm
ComfortClose	non

Poids	55 kg
Profondeur	400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile	325 mm
Largeur	1500 mm
Profondeur en G	16
Largeur en G	60
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	65 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	250 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires murales suspendues

## Accessoires

Tablette supplémentaire pour armoires murales suspendues pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	943914 30
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F