

Garant GRIDLINE

Armoire murale suspendue avec Portes battantes avec regard, Largeur en G: 30



Données de commande

N° commande	943903 30
GTIN	4062406136161
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm. Paroi arrière avec perforations \square 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée. Passage de câbles sur le dessus de l'armoire.

Livraison:

Armoire avec tablette et matériel de fixation.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable. Tablettes seules, voir sous le code art. 943914.

Description technique

Profondeur	400 mm
Hauteur utile	445 mm

Fiche technique

Largeur utile	700 mm
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	600 mm
Largeur	750 mm
Profondeur utile	325 mm
Poids	25 kg
Nombre de tablettes	1
Profondeur en G	16
Largeur en G	30
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	65 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	250 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires murales suspendues

Accessoires

Tablette supplémentaire pour armoires murales suspendues pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	943914 30
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F

