


**Garant****Armoires à rayonnages à portes battantes avec regard, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	944005 2000
GTIN	4062406136437
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Armoire à rayonnages garnie en 30×11G.

Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Placement:**

Nombre de bacs de rangement: 30 × 963321 réf. SB6; 30 × 963321 réf. SB5; 20 × 963321 réf. SB4

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

· **Bacs de rangement ouverts individuels, voir 963321.**

· **Tablettes seules, voir 944061, 944065.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Poids	82 kg
Positionnement de la poignée	centre
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Hauteur	2000 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	275 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tablettes	9
Hauteur utile	1845 mm
Largeur en G	30
Profondeur en G	11
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

## Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G pour largeur d'armoire en G 30	944061 30

Tablette étagée pour armoires à rayonnages, profondeur  
11G pour largeur d'armoire en G 30

---

944065 30