

Garant

Armoires à rayonnages à portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 2000mm



Données de commande

N° commande	944003 2000
GTIN	4062406136420
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:

Armoire à rayonnages garnie en 30×11G.

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

Placement:

Nombre de bacs de rangement: 30 × 963321 réf. SB6; 30 × 963321 réf. SB5; 20 × 963321 réf. SB4

Livraison:

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

· **Bacs de rangement ouverts individuels, voir 963321.**

· **Tablettes seules, voir 944061, 944065.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Fiche technique

Hauteur utile	1845 mm
Nombre de tablettes	9
Profondeur	275 mm
Largeur	750 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	2000 mm
Poids	82 kg
Positionnement de la poignée	centre
Largeur en G	30
Profondeur en G	11
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/944003-2000>