

**Garant****Armoires à rayonnages sans portes, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	944009 2000
GTIN	4062406136444
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Armoire à rayonnages garnie en 30×11G.

**Placement:**

Nombre de bacs de rangement: 30 × 963321 réf. SB6; 30 × 963321 réf. SB5; 20 × 963321 réf. SB4

**Livraison:**

Armoire avec tablettes et bacs de rangement ouverts.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

- **Bacs de rangement ouverts individuels, voir 963321.**
- **Tablettes seules, voir 944061, 944065.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Poids	82 kg
-------	-------

Hauteur utile	1845 mm
Nombre de tablettes	9
Largeur	750 mm
Profondeur	275 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	80 kg
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	ouvert
Largeur en G	30
Profondeur en G	11
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	500 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages

## Accessoires

Tablette pour armoires à rayonnages, profondeur 11 G pour largeur d'armoire en G 30	944061 30
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tablette étagée pour armoires à rayonnages, profondeur 11G pour largeur d'armoire en G 30	944065 30