



Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil, Type: M18ONEFF-1



Données de commande

N° commande	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple. La première **visseuse à percussion sans fil 18 V 1 pouce FUEL™** au monde fournit un couple jusqu'à 2033 Nm et présente des dimensions compactes. Elle ne nécessite ni câbles ni air comprimé. Le contrôle intégré de la vitesse de frappe accroît la reproductibilité des résultats pour le réglage de couple sélectionné. Avec la nouvelle batterie 8,0 Ah **High-Output™**.

- **Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l'outil.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security** permettant notamment l'affichage de la dernière position de l'appareil.

Exécution - Descriptif:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbon** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™.

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Couple maximal 1er niveau	530 Nm
Dimensions du porte-outils	1 pouce
Nombre de coups 4 ^{ème} niveau	0 - 2500 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	M18ONEFHIWF1-802X
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 2100 min ⁻¹
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 1650 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Connexion à l'application	OneKey
Couple maximal 4 ^{ème} niveau	2033 Nm
Nombre de coups 1er niveau	0 - 1350 min ⁻¹
Utilisation type	Heavy Duty
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M42
Couple maximal 2ème niveau	1020 Nm
Couple maximal 3ème niveau	1800 Nm
Poids	5,9 kg
Capacité de la batterie	8 Ah
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	2

Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8