



Chaussures basses noires VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 45



Données de commande

N° commande	092662 45
GTIN	4044348590225
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres ultralégères et lisses.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec **semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante** et résistante à la chaleur (jusqu'à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.**

Chaussures basses et bottines à lacets avec protection antiperforation en tissu.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092663.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Aluminium

Résistance à la pénétration: Textile

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C

Isolation au froid: jusqu'à -20 °C

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Description technique

Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Classe de protection	S3
Matériau coque de protection	Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Textile
Pointure UE	45
Sexe	Unisex
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité