

Garant
Disques à ébarber X-LOCK Universel, Ø disque × largeur de disque: 115X7mm


Données de commande

N° commande	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Classe d'article	51M

Description

Exécution:

Changement de disque rapide et sans outil grâce au système X-LOCK.

Pour **utilisation universelle** sur l'**INOX**, l'**acier** et la fonte.

Spécification:

A30R-BF.

Remarque(s):

Les disques à ébarber X-LOCK sont rétrocompatibles et peuvent également être utilisés sur des meuleuses d'angle classiques.

Description technique

Ø disque	115 mm
Epaisseur de disque	7 mm
Ø alésage	22,23 mm
Série	Système X-LOCK
Abrasifs	Corindon normal

Abréviation de l'abrasif	A
Spécification	A30R-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		