

**Garant****Disque à tronçonner, modèle hautes performances X-LOCK EXTRA MINCE, INOX, Ø disque: 125mm****Données de commande**

N° commande	563273 125
GTIN	4062406151720
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Type spécial pour l'**INOX**.

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.**

Changement de disque rapide et sans outil grâce au système X-LOCK.

**Spécification:**

**A60R-BF.**

**Remarque(s):**

Les disques à tronçonner X-LOCK sont rétrocompatibles et peuvent également être utilisés sur des meuleuses d'angle classiques.

**Description technique**

Ø disque	125 mm
Épaisseur de disque	1 mm
Forme	Droit
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A60R-BF
Série	Système X-LOCK
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		

à sec

adaptée