



Marteau perforateur sans fil, Type: M18FHM



Données de commande

N° commande	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- **Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant.**
- **Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.**

Marteau combiné sans fil M18 FUEL™ SDS-MAX avec moteur POWERSTATE™ sans balais. Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec la nouvelle batterie High-Output™ 12,0 Ah.

Technologie **ONE-KEY™** intégrée et interrupteur de blocage pour fonctionnement en continu. La poignée antivibrations plus longue minimise les vibrations.

Avantage(s):

Technologie ONE-KEY™.

Livraison:

Avec chargeur, 1 × batterie 18 V / 12 Ah High-Output, valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Description technique

Référence fabricant	M18FHM-121C
Nombre de coups max.	2900 min ⁻¹
Forme du porte-outils	SDS Max
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	12 Ah
Energie de frappe	11 J
Queue	SDS Max
Plage de vitesses de rotation	0 - 380 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	9,4 m/s ²
Emballage	Valises
Poids	10,2 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	45 mm
Connexion à l'application	OneKey
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Béton
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 12 mm	787060 12
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Jeu de forets multi-usages en carburelongs Ø foret 6-12 mm	787055 6-12
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Jeu de forets à embout multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 4-10 mm	787057 4-10
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Foret multi-usage en carburelong avec support SDS-plus Ø foret 8 mm	787060 8
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Foret multi-usage en carburelong avec support SDS-plus Ø foret 10 mm	787060 10
Jeu de forets multi-usages en carbure Ø foret 4-10 mm	787050 4-10
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12