



## Ponceuse excentrique sans fil avec batterie, Type: M18BOS125



### Données de commande

N° commande	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

**Ponceuse excentrique sans fil M18** avec pré réglage de la vitesse sur 6 niveaux pour un enlèvement de matière en fonction du matériau. Boîte à poussières avec filtre intégré. 100% compatible avec la gamme d'outils Milwaukee® M18™. Plateau-support à 8 trous pour une aspiration efficace.

#### Livraison:

Avec batterie Li-Ion 2x5,0 Ah, sachet à poussières, adaptateur d'aspiration, adaptateur d'extension, 2x feuilles abrasives.

#### Remarque(s):

Disque abrasif adapté 8 trous, code art. 567745 et ABRANET code art. 567802.

### Description technique

Nombre d'oscillations	14000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Mouvement oscillant	2,4 mm
Référence fabricant	M18BOS125-502B
Ø plateau-support	125 mm
Poids	1,6 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V

Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	2
Capacité de la batterie	5 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Ponceuse excentrique

## Accessoires

Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 120	567745 120
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 180	567745 180
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 240	567745 240
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 320	567745 320

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 40	567745 40
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 400	567745 400
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 60	567745 60
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 600	567745 600
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 80	567745 80
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)8 perforations Grain 800	567745 800