

ESCHENBACH

Loupe éclairante à main mobilux LED, Type: 3



Données de commande

N° commande	490818 3
GTIN	4048347830177
Classe d'article	49A

Description

Exécution:

Lentille éclairante PXM asphérique, revêtement dur ceratec® des deux côtés, éclairage homogène clair grâce aux LED CMS et à l'optique. Réglage de la tension grâce au convertisseur Step-Up, pour un éclairage constamment clair. 3 puissances différentes sélectionnables à l'aide des 2 filtres fournis. Très grand champ de vision pour un travail sans effort.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR6, 3 filtres enfichables et étui de protection pour lentille.

Description technique

Longueur lentille	90 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Série	mobilux LED
Nombre de piles incluses	2
Grossissement (x)	3
Largeur lentille	54 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de lentille	asphérique
Eclairage	LED CMS
Emballage	Etui de protection pour lentille
Type de produit	Loupe éclairante à main

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6

081561 LR6