



Meuleuse d'angle sans fil 18 V, Type: M18FLAG



Données de commande

N° commande	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle deux mains **sans fil** Ø 230 mm. Modèle avec interrupteur "homme mort" et protection anti-redémarrage.

Toute dernière génération du moteur POWERSTATE™ sans charbons (fonctionnement sur une seule batterie 18 V / 12 Ah High Output™)

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion 18 V / 12 Ah **High Output™**, chargeur M12-18 FC, capot de protection, poignée latérale AVS, écrou à serrage rapide Fixtec, 2 × grilles de protection antipoussière interchangeables, valise de transport.

Description technique

Prof. de tronçonnage max.	65 mm
Capacité de la batterie	12 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Référence fabricant	M18FLAG230XPDB-121C
Tension de la batterie	18 V
Poids	5,2 kg

Vibrations maximales suivant EN	8,7 m/s ²
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	230 mm
Particularité	FIXTEC
Particularité	Interrupteur "homme-mort"
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Kit de base batterieHigh Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8