

**Meuleuse d'angle sans fil 18 V, pour Ø disque 125 mm, système X-LOCK****Données de commande**

N° commande	077010 18V-10SC
GTIN	3165140974035
Classe d'article	03C

Description**Exécution:**

- **Simple et rapide:** Changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni d'outil supplémentaire.
- **Plus de clé supplémentaire nécessaire.**
- **Gamme complète:** Grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
- **Confort maximal** grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.
- **Fiabilité:** Les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
- **Travail propre sans rayures!** Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-Lock.

Meuleuse d'angle sans fil 125 mm du nouveau système X-Lock.

Livraison:

Avec 2 × batteries ProCORE 18 V 5,5 Ah, chargeur rapide GAL 1880 CV, poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073857 et suivants.

Description technique

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Poids	2 kg

Référence fabricant	GWX 18V-10 SC
Particularité	Vitesse de rotation variable; Kickback Control; Drop Control
Ø disque max.	125 mm
Porte-outils	Système X-LOCK
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Plage de vitesses de rotation	4500 - 9000 min ⁻¹
Capacité de la batterie	8 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Emballage	Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Série	Système X-LOCK
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073856 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073858 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18

Chargeur de batterie Type 1880CV

073866 1880CV

Chargeur de batterie Type GAL18160C

073866 GAL18160C

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la
batterie C18 V

073867 C18