



## Meuleuse d'angle GWX, Type: 19-125S



### Données de commande

N° commande	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Classe d'article	03C

### Description

#### Exécution:

- **Simple et rapide:** changement aisé des accessoires de la meuleuse d'angle sans perte de pièces ni outil supplémentaire.
- **Plus de clé supplémentaire nécessaire.**
- **Gamme complète:** grand choix de meuleuses d'angle et d'accessoires offrant une compatibilité totale avec les modèles précédents.
- **Confort maximal** grâce au changement d'accessoires rapide et 100% sans outil.
- **Fiabilité:** les accessoires avec sens de rotation ne peuvent plus être montés par erreur grâce au système X-LOCK innovant. Protection maximale de l'utilisateur grâce au signal acoustique indiquant un montage correct.
- **Travail propre sans rayures!** Traces d'abrasion réduites sur les meuleuses d'angle X-LOCK.

Meuleuse d'angle 125 mm avec moteur de 1 900 W. **Système X-Lock.**

#### Livraison:

Avec poignée supplémentaire Vibration-Control, capot de protection et carton.

### Description technique

Ø disque max.	125 mm
Référence fabricant	GWX 19-125 S
Puissance absorbée	1900 W
Poids	2,5 kg
Plage de vitesses de rotation	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Particularité	Vitesse de rotation variable; Kickback Control
Emballage	Carton
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Série	Système X-LOCK
Type de produit	Meuleuses d'angle