



Unités de perçage, Type: MAB455



Données de commande

N° commande	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

- **Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.**
- **Réceptacle à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.**
- **Engrenages à bain d'huile.**

Unité de perçage magnétique robuste pour tous les types de matériaux. Avec porte-outils CM2, **système à changement rapide sans clé. Avec fraises à carotter Ø 14 / 18 / 22 mm**, profondeur de coupe 30 mm.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, **crochet à copeaux magnétique**, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

- **Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.**
- **Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.**
- **Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.**

Description technique

Largeur	175 mm
Course de travail	160 mm
Dimensions du porte-outils	19 mm Weldon
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	18 mm
Ø carottage max. dans l'acier	40 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	450 min ⁻¹
Puissance absorbée	1150 W
Poids	13 kg
Largeur base magnétique	168 mm
Hauteur	440 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	250 min ⁻¹
Longueur base magnétique	84 mm
Longueur	295 mm
Référence fabricant	MAB455
Forme du porte-outils	CM2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
	118780 15

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 15 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 19 mm

118780 19

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 20 mm

118780 20

Jeu de fraises à carotter en HSS

118825

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 26 mm

118780 26

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 23 mm

118780 23

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 22 mm

118780 22

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 24 mm

118780 24

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 14 mm

118780 14

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 18 mm

118780 18