



Unités de perçage, Type: MABASIC200



Données de commande

N° commande	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

- **Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.**
- **Réceptacle à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.**
- **Engrenages à bain d'huile.**

Unité de perçage magnétique à une vitesse pour \varnothing de perçage jusqu'à 32 mm. Broche Weldon 19 mm (3/4 pouce).

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

- **Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.**
- **Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.**
- **Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.**

Description technique

Poids	12 kg
Puissance absorbée	900 W
Largeur base magnétique	168 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Longueur	260 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	450 min ⁻¹
Hauteur	360 mm
Course de travail	160 mm
Référence fabricant	MABASIC200
Ø carottage max. dans l'acier	32 mm
Largeur	160 mm
Longueur base magnétique	84 mm
Dimensions du porte-outils	19 mm Weldon
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valises
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Jeu de fraises à carotter en HSS	118825
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19