

KERN**Microscope stéréoscopique OZL, Type: OZL463****Données de commande**

N° commande	491737 OZL463
GTIN	4045761175112
Classe d'article	49M

Description**Exécution:**

Microscope stéréoscopique binoculaire économique pour un examen aisé de pièces mécaniques, cartes électroniques et surfaces. Optique Greenough pour une excellente qualité d'image. Eclairage optimale grâce à l'éclairage épiscopique à LED à intensité variable et à l'éclairage diascopique. Distance interpupillaire réglable individuellement de 55 à 75 mm. Tube incliné à 45°. Objectif zoom pour un grossissement progressif de 7 à 45x. Correction dioptrique réglable des deux côtés pour une image nette et un travail sans effort.

Livraison:

Capot de protection, œillets.

Description technique

Oculaire	HWF 10x
Zoom	0,7-4,5x
Grossissement (x)	7 - 45
Distance de travail	105 mm
Ø champ visuel	28,6 mm

Alimentation électrique

Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Microscope stéréoscopique