

**Assortiment d'instrument de mesure, Nombre d'outils: 7****Données de commande**

N° commande	952070 7
GTIN	2050002004061
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952070: 1 pièce

Pied à coulisse numérique GARANT 412680 réf. 150: 1 pièce

Micromètre GARANT 420402 réf. 0–25: 1 pièce

Équerre de précision GARANT 450010 réf. 150×100: 1 pièce

Pointe à tracer en carbure HOLEX 458800 réf. HM: 1 pièce

Réglet en acier GARANT 461770 réf. 300: 1 pièce

Mètre-ruban GARANT 462210 réf. 3: 1 pièce

Mètre pliant en plastique WIHA 466200 réf. 2: 1 pièce

**Description technique**

Profondeur en G	16
Largeur	200 mm
Poids	1,65 kg
Nombre d'outils	7
Profondeur	400 mm

Largeur en G	8
Exécution	avec instrument de mesure
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×16
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Pied à coulisse numérique P54 avec sortie de données Plage de mesure 150 mm	412680 150
Régllet inoxydable Longueur 300 mm	461770 300
Equerre à filament trempée, modèle platinoxydable, précision 00 Longueur branche 150X100 mm	450010 150X100
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 3 m	462210 3
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952070	952001 952070
Micromètre Plage de mesure 0-25 mm	420402 0-25
Pointe à tracer droite en carbure Type	458800