



Meuleuse droite Batterie, Type: 71230362



Données de commande

N° commande	077262 71230362
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.**
- **Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**
- **Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.**
- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**

Collet long. Le collet long et mince permet une insertion en profondeur dans la pièce (par ex. meulage intérieur de tuyaux).

Norme:

- **Moteur EC sans charbon, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**

- **Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Éléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.**
- **Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.**
- **Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.**
- **Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.**

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 1 x clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. **Sans batterie ni chargeur.** Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 – 073845.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073834 et suivants.

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Poids	1,6 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	AGSZ 18-90 LBL Select
Plage de vitesses de rotation	2900 - 9000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073837 FE12
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18