

Garant GRIDLINE

Jeu de compartimentage, 26×20G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/1**Données de commande**

N° commande	950360 50/1
GTIN	4062406152826
Classe d'article	9GB

Description**Exécution:**

Blocs cuvettes et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.

Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 26×20G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 8 × réf. 6×6/4; 4 × réf. 6×8/4; 2 × réf. 2×6/1; 1 × réf. 2×8/1

Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 5 × réf. C

Description technique

pour profondeur utile de tiroir en G	20
Surface utile de tiroir en G	26×20
Pour hauteur de tiroir	100 mm
Pour hauteur de tiroir	75 mm
Pour hauteur de tiroir	50 mm
Pour hauteur de tiroir	150 mm
Pour hauteur de tiroir	125 mm
Pour hauteur de tiroir	250 mm
Pour hauteur de tiroir	200 mm

Pour hauteur de tiroir	300 mm
Pour largeur utile de tiroir	650 mm
Pour prof. utile de tiroir	500 mm
Matière	Plastique
Hauteur de cuvette	25 mm
pour largeur utile de tiroir en G	26
pour hauteur frontale de tiroir à partir de	≥ 50 mm
Largeur	650 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur	25 mm
Profondeur en G	20
Largeur en G	26
Poids	1,476 kg
Attribut des noms de produit	26x20G
Type de produit	Cuvette pour tiroirs

Accessoires

Séparations enfichables pour cuvettes bacsJeu de 10 pièces Type C	951275 C
Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Cuvettes de 25 mm de haut1K Largeur × profondeur en G / type 2X6/1	951415 2X6/1