


Garant GRIDLINE

Jeu de compartimentage, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/1



Données de commande

N° commande	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Classe d'article	9GB

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.

Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×24G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K hauteur 25 mm 951415: 12 × réf. 6×6/4; 4 × réf. 2×6/1

Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 5 × réf. C

Description technique

pour profondeur utile de tiroir en G	24
Pour prof. utile de tiroir	600 mm
Pour largeur utile de tiroir	500 mm
pour largeur utile de tiroir en G	20
Pour hauteur de tiroir	100 mm
Pour hauteur de tiroir	75 mm
Pour hauteur de tiroir	50 mm
Pour hauteur de tiroir	150 mm
Pour hauteur de tiroir	125 mm

Pour hauteur de tiroir	250 mm
Pour hauteur de tiroir	200 mm
Pour hauteur de tiroir	300 mm
Surface utile de tiroir en G	20×24
Matière	Plastique
Hauteur de cuvette	25 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de	≥ 50 mm
Profondeur	600 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	25 mm
Profondeur en G	24
Largeur en G	20
Poids	1,383 kg
Attribut des noms de produit	20×24G
Type de produit	Cuvette pour tiroirs

Accessoires

Cuvettes de 25 mm de haut 1K Largeur × profondeur en G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Cuvettes de 25 mm de haut 1K Largeur × profondeur en G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Séparations enfichables pour cuvettes bacs Jeu de 10 pièces Type C	951275 C