



Meuleuses droites Batterie, Type: GGS18V23



Données de commande

N° commande	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Meuleuse droite sans fil avec moteur sans balais robuste et résistant:

- **avec collet long et les mêmes performances qu'un appareil câblé (correspond à 1000 watts).**

Système **Electronic Motor Protection (EMP)** protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie.

- **Modèle compact et poids réduit pour un maniement aisé.**
- **Système Bosch Electronic Cell Protection (ECP) protégeant la batterie contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 13 et de 19, L-BOXX.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Présélection électronique de la vitesse de rotation	non
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN	3,5 m/s ²
Poids	1,8 kg
Plage de vitesses de rotation	22000 min ⁻¹

Référence fabricant	GG518 V-23 LC
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Kit de base 18 V / 6,3 Ah clic & goEneRacer Référence fabricant B1863	P07341 B1863
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV