

HOLEX**Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 200mm****Données de commande**

N° commande	312906 200
GTIN	4062406154530
Classe d'article	32W

Description**Exécution:**

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en fonte ou en acier.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité, plus précise que la norme DIN 6386.**

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Le mandrin est fixé avec des vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:**DIN 702-4.****Livraison:**

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971 – 312986.

Description technique

Passage E	55 mm
Poids	17,5 kg
Vitesse de rotation max.	3000 min ⁻¹
Ø centrage B	160 mm
Ø ext. A	200 mm
Profondeur centrage C	4 mm
Hauteur avec mors H ₂	104 mm
Hauteur sans mors H ₁	75 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Fonte
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200	312976 200
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200	312981 200
Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de mors intérieurs, 3 pièces, trempés Pour type de mandrin 200	312986 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200	312970 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200	312971 200